



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Indexator

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">8000724 IR20 HPL 380 M24</a>	
<a href="#">P/N: 8000309, Type: IR10 M20</a>	Greiferrotator
<a href="#">8400003 / XR400</a>	Kompaktrotator
<a href="#">8000752 IR20 HPL 330 M20</a>	
<a href="#">8000757 IR20 HPL 280 M20</a>	
<a href="#">5002326 / GV-3-I</a>	Rotator
<a href="#">5001-280</a>	
<a href="#">8000757 IR 20 HPL M20</a>	Rotator
<a href="#">8000479</a>	Dichtungs-Set
<a href="#">5212275 / GV 12S</a>	
<a href="#">GV4K</a>	
<a href="#">6003708</a>	Dichtungssatz
<a href="#">9010002</a>	Drehgelenk K100 G 1 iXa
<a href="#">H122</a>	Rotator
<a href="#">8000714</a>	Rotator
<a href="#">8000309 / IR 10H M20</a>	Einbau-Rotator
<a href="#">P/N: 8000513 Type: IR 20 M24</a>	Rotator
<a href="#">IN5002536</a>	
<a href="#">5217276 / GV 17-SA</a>	Rotator
<a href="#">1019983</a>	Abstreiferdichtung
<a href="#">8000436</a>	Schwenkdichtungssatz
<a href="#">IN8500000</a>	
<a href="#">8100 167R</a>	Drehkranzlager XR 600
<a href="#">8100166R</a>	Drehkranzlager
<a href="#">5002388R R3/8</a>	Radialnippel
<a href="#">P/N: 5217275 Type: GV 17S</a>	Rotor
<a href="#">5112138R / GV 124-S/124-S-M16/124-S-203</a>	tatorplatte oben Rotator
<a href="#">9010041</a>	Schwenkbeschlag
<a href="#">9010042</a>	Schwenkbeschlag
<a href="#">5212049 / GV 12</a>	IN Rotator GV
<a href="#">5016888R</a>	Bremsbelag
<a href="#">5016195R</a>	Bremsbelag
<a href="#">8000509</a>	Die Hydro
<a href="#">1002088</a>	Zylinderschrauben mit Innensechskant
<a href="#">1022581</a>	Abstreifring
<a href="#">1018456</a>	O-Ring



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">5010038</a>	
<a href="#">5010039</a>	
<a href="#">1015643</a>	Tellerfeder 23x12,2x1,5
<a href="#">5016702</a>	Pendelbremse
<a href="#">P/N: 5006286, Type: GV 6 Y</a>	Rotator
<a href="#">P/N: 5216103, Type: 80-184 HD</a>	Pendelbremse
<a href="#">Type IR 10H M20 Nr. 8000309</a>	Rotator
<a href="#">8000716</a>	Dichtungssatz
<a href="#">1020536</a>	Feder 1mmx5mmx25mm
<a href="#">1005545</a>	Kugel 8mm
<a href="#">1019900</a>	Spannstift 6325 8x20 m6
<a href="#">5011106</a>	Kegel T=1,1
<a href="#">5112022</a>	Achsiager-Satz Rotator
<a href="#">5010081</a>	Ausgleichscheibensatz
<a href="#">1024017</a>	O-Ring
<a href="#">1024066</a>	Dichtung
<a href="#">1024074</a>	Stützring
<a href="#">1024090</a>	Abstreifer GA65/75x6-R/N
<a href="#">5002522</a>	Dichtsatz GV4
<a href="#">5006509</a>	Gelenk-Set
<a href="#">JM 50/35-40</a>	Buchse
<a href="#">JM 40/50-40</a>	Buchse
<a href="#">45/50-40</a>	Buchse
<a href="#">GV4 I, 5002537</a>	ROTOR
<a href="#">IR20/22</a>	Dichtsatz
<a href="#">5011006R</a>	Schlauchschutzbügel
<a href="#">1016203</a>	
<a href="#">1017326</a>	
<a href="#">5212 022R</a>	
<a href="#">5006285 / Gripper rotator GV-6</a>	Greifer-Rotator
<a href="#">5010047</a>	Dichtungssatz
<a href="#">G 121-Y-HD (7120010)</a>	INDEXATOR ROTATOR
<a href="#">8000308 / IR 10M M20</a>	Eingebauter Rotator
<a href="#">5006610</a>	
<a href="#">5006687</a>	Buchse
<a href="#">5006685</a>	
<a href="#">5006672</a>	Buchse Mangan-Bronze
<a href="#">5212047 / GV 12-2-A</a>	Rotator
<a href="#">G121-0-Z2</a>	Rotator
<a href="#">7120004 / G 131-A-6</a>	Greifer-Rotator
<a href="#">5112006R</a>	
<a href="#">PAYE30005</a>	Pendelgelenk
<a href="#">1014992</a>	Feder 1,1x4,8x35
<a href="#">5011160</a>	Flügel Rotator
<a href="#">5006030</a>	Feder



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">5112023R</a>	STATOR-RAHMEN
<a href="#">1002120</a>	BOLZEN
<a href="#">p/n: 5006285 type: GV-6</a>	Rotator
<a href="#">8000633</a>	Dichtungssatz ROHR X, XA, X2
<a href="#">8000979</a>	Dichtungssatz rotierend
<a href="#">CEPU100B45-310B70</a>	Pendel
<a href="#">8000977</a>	Dichtungssatz
<a href="#">5216.645</a>	Dichtungssatz (Rotator H, G)
<a href="#">5006285 / GV6</a>	Rotator
<a href="#">5212206 / GV 12-2S</a>	Rotator
<a href="#">5001294 / IDL G1 IxA</a>	
<a href="#">XR 300</a>	
<a href="#">XR300.LS</a>	
<a href="#">G141</a>	
<a href="#">GV 12US</a>	Rotator
<a href="#">5001291</a>	schwenkbare Passform
<a href="#">5217026R</a>	Rotatorwelle.
<a href="#">5001384</a>	Verschluss-Stopfen
<a href="#">8300008M</a>	VERTEILERBLOCK
<a href="#">8000983</a>	Dichtungssatz
<a href="#">GV 12-S</a>	Rotator
<a href="#">8000476</a>	Dichtungssatz Drehdurchführung
<a href="#">IR 20-5 M24</a>	ROTATOR
<a href="#">8000509 / IR 20 M20</a>	Rotator
<a href="#">5002575</a>	Ausgleichscheibensatz GV4
<a href="#">IR 10</a>	Motor
<a href="#">5006086</a>	Rotator-Welle
<a href="#">IR10 HPL</a>	Dreh-Gehäuse
<a href="#">8000650 / IR 10 HPL M20</a>	Rotator
<a href="#">P/N: 8000670 Type: IR 10 HPL M16</a>	rotator
<a href="#">5016705</a>	Einzelschwingungsdämpfer S-100
<a href="#">8400009 / XR400 I</a>	
<a href="#">P/N: 5112189, Type: GV 12-R8</a>	Rotator
<a href="#">seal kit for IR 22</a>	Dichtungssatz Drehdurchführung
<a href="#">8000305 / IR 10 HT M16</a>	Rotor
<a href="#">8000244 / IR 10-5 M20</a>	eingebauter Rotator
<a href="#">5011013R</a>	Statorplatte
<a href="#">5005267R</a>	
<a href="#">5005235</a>	
<a href="#">5001137</a>	
<a href="#">5112136R</a>	Schlauchsutzbügel (Rotator GV 124)
<a href="#">1014950</a>	
<a href="#">1015304</a>	
<a href="#">5112127 / GV 124-S</a>	
<a href="#">GV12-2 / 5212048</a>	Rotator



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">8000959</a>	Lagersatz IR
<a href="#">8000969</a>	Lager-Satz
<a href="#">8000859</a>	Buchse
<a href="#">1300323</a>	Kontermutter
<a href="#">5011107</a>	Ventil
<a href="#">5112134 / GV 124</a>	Rotator
<a href="#">5016108</a>	Doppel-Pendelbremse S-80/45
<a href="#">7212053 / G 121 AY</a>	Rotator
<a href="#">1200417</a>	Führungsstange
<a href="#">1200425</a>	Führungsbleche
<a href="#">1200416</a>	Federn
<a href="#">1200428</a>	Schraube
<a href="#">1200430</a>	Schrauben
<a href="#">1200431</a>	Schrauben
<a href="#">1200432</a>	Schraube
<a href="#">1200414</a>	Schließzylinder
<a href="#">8100210R</a>	Flansch unten XR 500
<a href="#">8000337</a>	Flügel
<a href="#">1010677</a>	Schraube
<a href="#">1074541</a>	Schraube
<a href="#">1070580</a>	Schraube
<a href="#">1070861</a>	Schraube
<a href="#">5212045</a>	Dichtungssatz
<a href="#">5040013 / GV 4-30-I</a>	Rotator
<a href="#">5212045 / seal kit for GV 12/14/17, AV 12/14/17</a>	Dichtungs-Set
<a href="#">1002153</a>	SCHRAUBE
<a href="#">1020890</a>	Waschmaschine
<a href="#">1019488</a>	Schraube
<a href="#">1019496</a>	Waschmaschine
<a href="#">8000485</a>	Dichtungssatz
<a href="#">GV 12-S-A-E (5212208)</a>	Rotator
<a href="#">5006002</a>	Schlauchschtzbügel GV 6 alte Ausführung
<a href="#">8000307 / IR 10H M16</a>	Rotator
<a href="#">5030012</a>	Schwingungsdämpfer
<a href="#">9010005 / K100 1-1/16 UN 1xA</a>	Drehverschraubung
<a href="#">5170000 / GV 17S 203 LS</a>	Rotator
<a href="#">5216100 / S-184 HD</a>	Pendel-Gelenk
<a href="#">5217080 / GV 17-S-A-Y-HD</a>	Greifer-Rotator
<a href="#">5006089R</a>	Flansch
<a href="#">5006049</a>	Dichtungssatz (Rotator GV 6)
<a href="#">1026202</a>	Innensechskantschraube ISO 4762 (Rotator T, GV, G, H)
<a href="#">IR 12</a>	Rotator
<a href="#">IR 12L</a>	Greiferrotator
<a href="#">Art-Nr 5212045</a>	Dichtungssatz INDEXATOR
<a href="#">9010079 / K100 G 3/4 K</a>	



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">5001275</a>	Drehverbindung
<a href="#">5002349</a>	Dichtungssatz
<a href="#">GV-6</a>	Rotator
<a href="#">Seal kit for GV-4-84 / 5002522</a>	Dichtungssatz
<a href="#">5016703</a>	Schwingungsdämpfer
<a href="#">IDL 1-5/16-12 UN IxA</a>	INDEXATOR-Drehdurchführung
<a href="#">5002702R</a>	Statorplatte
<a href="#">8000978</a>	Dichtungssatz
<a href="#">6005817</a>	Dichtungssatz
<a href="#">5006651R</a>	Bremsbelagsatz
<a href="#">5212296 / AV 12-S</a>	Erntemascher-Rotator
<a href="#">5016700</a>	Doppel-Pendelbremse
<a href="#">5001285</a>	IDL G-G weiblich x männlich G 1/2
<a href="#">1171131</a>	
<a href="#">IR 20 HPL</a>	Rotator
<a href="#">9010001</a>	Drehverschraubung K100 G 3/4 IxA
<a href="#">5112153 / GV 124S 203</a>	Greifersägen-Rotator
<a href="#">GV 17-SA</a>	Flansch unten
<a href="#">5212_051</a>	radialer Nippelsatz
<a href="#">6005370 -Seal kit for XR300</a>	
<a href="#">5212129</a>	Dichtungssatz
<a href="#">8000326R</a>	Statorring
<a href="#">5011022R</a>	
<a href="#">5006152R</a>	
<a href="#">7140001 / H 182</a>	Rotator
<a href="#">5217296</a>	INDEXATOR Harvester-Rotator AV 17-S
<a href="#">P/N: 5006166R, Type: GV 6-2</a>	Statorplatte, oben (Rotator)
<a href="#">P/N: 9010007, Type: K100 1-3/16-12 UN ORFS IxA</a>	Drehverschraubung
<a href="#">P/N: 5011225, Type: GV17-S</a>	Schraubensatz
<a href="#">8000980</a>	Rotator IR 25
<a href="#">5212283 / GV 12S A Y XL</a>	Rotator mit darunter liegenden Ölauslässen
<a href="#">5002300 / GV 3 -49,5/25 P</a>	Rotator
<a href="#">5016144</a>	
<a href="#">R 10/IR 12 L universal / 8000983</a>	Dichtungssatz
<a href="#">5060005</a>	Einzelpendeldämpfer
<a href="#">8000712</a>	
<a href="#">8000868</a>	
<a href="#">GV17S-A-203</a>	
<a href="#">5212349</a>	Greifer-Rotator
<a href="#">1024579</a>	
<a href="#">seal kit for IR 20/22</a>	Dichtsatz universal für Gehäuse und Motor
<a href="#">5212026R</a>	Rotator-Welle
<a href="#">8000724</a>	Rotator
<a href="#">GV-17S / 5217275</a>	Greifer-Rotator
<a href="#">8600001 / XR 600 C</a>	Bagger-Rotator



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">XR 600 / 8600000</a>	Kompaktrotator
<a href="#">XR 300 A LS / 8300016</a>	
<a href="#">5006295</a>	
<a href="#">5006296</a>	
<a href="#">XR 500 / 8500000</a>	Bagger-Rotator
<a href="#">8000509/Rotator IR 20 M20</a>	
<a href="#">9010073</a>	Drehgelenk
<a href="#">6002515</a>	Dichtungssatz
<a href="#">9010074</a>	Drehgelenk
<a href="#">6002516</a>	Dichtungssatz
<a href="#">9010000</a>	Drehgelenk K100 G 1/2 ixA
<a href="#">8020004R</a>	Motor
<a href="#">WA-PU100B45-350B60</a>	
<a href="#">5016544R</a>	Pendelbremse Körper MPB-2-2
<a href="#">5016558</a>	Doppel-Pendelbremse MPB-2-2
<a href="#">5008011R / otator GV 6, T 10-2-A/10-A</a>	Rohrschutz
<a href="#">5212204 / Rotator GV 6-Y</a>	
<a href="#">GV 4/30K</a>	
<a href="#">5011018R</a>	Statorplatte oben
<a href="#">8000486 / IR20-5 M24</a>	Einbau-Rotator
<a href="#">1066851</a>	Spannstift
<a href="#">1074574</a>	Mutter M12
<a href="#">1070556</a>	Schraube M8 x 12
<a href="#">6002903</a>	Rotator-Welle
<a href="#">8000811R</a>	Statorring Rotator
<a href="#">8400007M</a>	Ölverteiler
<a href="#">8000043R</a>	
<a href="#">8300007M</a>	
<a href="#">9010018</a>	Drehkupplung
<a href="#">9010019</a>	Drehkupplung
<a href="#">XR 400 rotator head 8400003</a>	Kompakter Rotator
<a href="#">8000-493R</a>	Rotator-Welle
<a href="#">8000-487R</a>	Drehdurchführung Rotator
<a href="#">PN: 8000065R</a>	Druckregulierungsventil
<a href="#">5011017R</a>	INDEXATOR Statorplatte oben Rotator GV 11/12
<a href="#">seal kit for Rotator XR 600</a>	seal kit for Rotator
<a href="#">5114018R</a>	Statorplatte oben Rotator