




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Ramsey

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
041090 GREEN	LAMPENSTEUERUNG, NEIGUNGSSCHALTER
041091	Birnensteuerung, TILT SWITCH
2101IOUT1SCH	
20-30-8M	Neigungsschalter
21-35-NM-F-4X	Hallo-hallo-Schalter, Steuereinheit
60-22H-1-I	GESCHWINDIGKEITSMESSER
60-30E	Endschalter
60-31F	Sicherheit Zugschalter
046917	Wägezelle
CAP-AC-FL	Niveauregulierung
20-52-NM-8M (508527)	Robuste Non-Mercury Neigungsschalter-Sonde
10-20A	Serie Bandwaage
20-59-NM-25	PENDELSCHALTER MIT STEUERGERÄT
Model 60-23A	Unterdrehzahlsschalter
SPS-2D	Proline Schalter für Fehlausrichtung
TMD1400	
TMD1200	
SPS-2D-3-NP	
ROS-2D	Gürtel Misalignment Schalter
mod 60-31 E	Seil-Schalter
11100RC	
P/N: 050100	
P/N: 048651 MODEL 2001	Berühren Sie das Bedienfeld
20-39-50	Neigungsschalter
SPS-2E-3-4X	Sicherheits-Zugschalter
051320	PCBA-Hauptplatine
046409	PCBA A/D Einkanalanlage
047572	PCBA-Feld-Terminalkarte
046863	Transformator
60-31G	Pro-Line Seilnotschalter
9101F	
071638	
102936	
60-31	SWITCH, SICHERHEIT
SPS-20	Thermo Scientific Ramsey Sicherheitskabelzugschalter
MT9101 F	

Produkt	Beschreibung
MT9100 PM	INDIKATOR
Model 9100P (p/n 136040)	Gewichtsanzeiger/Sender
20-30-SS	Schalter
ROS-2E-3	
60-12P	GESCHWINDIGKEITSMESSER
IT8041 P	Wägezelle
20-38-4	Steuerung des Thermo-Neigungsschalters
046914	Universal-Wägezelle
136041	
Micro-Tech 9105P	
041084	
081648	Geschwindigkeitssensor
936305TC320T3	Wägezelle
CK101P24VDC S/N:103 0105	Gewicht Integrator
CK100PROFSCH	Kommunikationskarte
Model:60-30G	Gürtel Drift Schalter
ROS-2E-1-4-NPT PN140920	Heeling-Anzeige
20-30ALET	
SPS-2E-1-4-NPT (PN 142199)	Sicherheitszugschalter (142199)
20-54-NM-SS-25	
60-200-SC-I PN 046096	BEWEGUNGSÜBERWACHUNGSFLAG
46917	WÄGEZELLE
038334	Roller Arm
036093	Das Ramsey Hardware-Kit für Kraftaufnehmer
S-PRCN PN 046917	WÄGEZELLE
60-33A	Rutschanzeige auf dem Band
61-12 C	Geschwindigkeitsmesser
60-23A	Anzeige der Wellendrehung
CM2T	WÄGEZELLE
140920	
20-39-25	Zellenradschleuse Niveauschalter
61-12N-64P (p/n 133748)	Geschwindigkeitssensor
UK0850+23599ADJWM001	RAD
60-12E	SENSOR
20-39	Neigungsschalter
Model 9101F	Flow-Integrator
136042	
20-43-220 PN 049576	
P/N: 121367, Type: CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2290-121367	SICHERHEITSSCHALTER UNICODE
PN 136041 Model 9105F	Controller
PN 136042 Model 9105P	Controller
SPS-2E-3-4-NPT (142205)	
11101FRC	Flow-Integrator
ROS-2E	

Produkt	Beschreibung
SPS-2E	
9101F 130035	WAAGEPROZESSOR
057416	
20-39-8M	
Model 60-23P	
3105DISPCOMP	
35000010	
508521	Neigungssensor-Sonde
092204	Steuereinheit
SPS-2E-1-4-MET-RST* (142200)	
DTR131Z (L)-A 115 VAC	
60-23A/3-30	Ramsey Rotationsanzeiger mit mechanischer Kupplung
SC420	
ROS-2E-3-NP-NPT (140928)	
60-12N	
20-59-NM-15M	
041584	.
042615	.
042676	.
046096	.
RPD8408	
lock for RPD8408	PRAKTISCHES SCHLOSS
RPD12412	
lock for RPD12412	PRAKTISCHES SCHLOSS
RPV 303	Leise Kette
ROS-2D-3-NP	SCHALTER FÜR FEHLAUSSRICHTUNG
SPS-2E-3	Schalter ziehen
20-30-SS-8M* (508510)	Sonde wechseln
11101PRC	Flow-Integrator
Model ROS-2E-3-4-NPT (140926)	
Model SPS-2E-3-4-NPT (142205)	
Model 20-39-8M (508506)	Neigungsschalter
SPS-2E-3-NP-NPT-LT/24V/FR P/N: 199762	Sicherheits-Zugschnurschalter Pro-Line
SPS-2E-3-NP-NPT-LT/120V/SR P/N: 199763	Sicherheits-Zugschnurschalter Pro-Line
20-54-NM-8M p/n 508521	Quecksilberfreier Neigungssensor
RPV 808 Type 115	
1020B11600WM	
P-VERN/BIL/1020/C5-M	
IT8041PD	Anschlussdose
9201F	
2101PROFSCH	
CAS1020B1-1600	
20-35-NM-F (p/n 092200)	Lokale Steuereinheit für quecksilberfreie Neigungssensoren
60-200-DC / 042663	Thermo-Bewegungsmonitor-Steuerung, zweikanalig
2101IOUT2SCH	

Produkt	Beschreibung
20-35-NM-F	
2101IOUT1SCH 071637	
LP-CS 120	Transportzahnkette
Kettenrad 1/2" Z=33	Antriebskettenrädern
508527	Neigungssensor
21-59-NM-8M	
CAS81X61X74	Begaste Holzkiste
ROS-2E-3-4-NPT	Schalter für Riemenfehlausrichtung
044038	Geschwindigkeitsschalter
60-12ENC	Geschwindigkeitssensor
005642	
092200	Steuereinheit
20-39C-8M	
20-41-SS-8M-CSI	Tilt Switch Sonde
20-41-8M-CSI	Tilt Switch Sonde
140926	Gürtel wechseln
130037	
GZ-1	Fühler
RPD8408 1/2P 2W DUPLEX RP ASSY 8-15-8 1	Zahnkette
GZ-1 (+10 meters of cable)	
61-244-12P	Digitale Banddrehzahlsensoren
5030-1020-60	Kalibrierungskit
BEAM (p/n 014803)	Zubehör für die Montage
PIPE (p/n 014829)	Zubehör für die Montage
2030SM-10M	
99112213	KT-35DIN Steuereinheit für Neigungssensoren
99112193	Neigungsschalter
99112204	Kabelschutz
99112206	Kabelschutz
99112207	Kabelschutz
99000029	Dokumentation
11100FRC	Gewichtsanzeige und Sender
Chain 1/2P 3W DUPLEX RP ASSY 12-23-12	
Chain 1/2P 3W DUPLEX RP ASSY 12-23-12 (4 x 240,1 x 222)	
model PL60	
6023GIUNTO	Kopplung
S-PRCN 110026	Wägezelle
134179 Display card for Micro-Tech 9000	Anzeigetafel komplett mit HMI-Schnittstellenkarte für Geräte der Micro-Tech 9000-Serie