



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Vapac

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">2160120</a>	Dichtung Füll-und Ablaufsockel
<a href="#">8402 (630-LE)</a>	Hauptplatine LE
<a href="#">1150634 für LE 45 D</a>	Konfigurationskarte LE/LEP
<a href="#">M570003</a>	elektrodenkappe schwarz
<a href="#">LE18LC</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">LE60D</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">PCD4N-6WB</a>	Ersatzzylinder 4N-6WB
<a href="#">61-PCD4H-6WB</a>	Zylinder
<a href="#">Steam Cylinder for VAPAC( S/N V36896 )</a>	Dampfzylinder
<a href="#">CC1/2N-2WA (C1-2N235)</a>	teilb. Ersatzzylinder
<a href="#">PCD1/2N-2W</a>	Zylinder
<a href="#">CC-4H-6WB , LE110D</a>	
<a href="#">CC-4H-6WB , LE90D</a>	
<a href="#">CC-4H-3WB , LE30D</a>	
<a href="#">1240122</a>	Transformator
<a href="#">PCD4L-3WB</a>	
<a href="#">LE05D</a>	Elektrodenkessel
<a href="#">633</a>	
<a href="#">LR10C</a>	Zylinder
<a href="#">PCD4N-3WB (150-650 uS/cm)</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">PCM2N-2WA</a>	Zylinder
<a href="#">PCD4N-3WB (450-1000 uS/cm)</a>	Alphanumerisches Display für VAPAC Dampfbefeuchter LE 60
<a href="#">M520250</a>	Flexible Schlauchverbindung für Wasserzulauf 3/4
<a href="#">631-LE-M1</a>	Platine Display LE Befeuchter + Antistatik Kit
<a href="#">PCD4N-3WB Steam cylinder 4N-3WB</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">PCM3NS-3WA</a>	Zylinder
<a href="#">PCD4NS-3WB</a>	Zylinder
<a href="#">PCD4NS-6WB</a>	Zylinder
<a href="#">PCM3N-3WA</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">LED18D</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">PCM2N-2W0</a>	Feuchtigkeit Tank
<a href="#">FVKIT-108-1</a>	Feuchtigkeitsfühler für Kanalmontage
<a href="#">LE110D + LE90 (AHU B15-1)</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">Typ LE110D + LE110 + LE30D (AHU B15-2)</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">LE110D + LE90 (AHU B15-3)</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">LE110D + LE90 (AHU B15-4)</a>	Dampfluftbefeuchter



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">LE30D</a>	Dampfbefeuchter
<a href="#">PCD4H-6WB</a>	Zylinder
<a href="#">CC4H-6WB</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">2H-2WA</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">PCD1/2N-2WA</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">PCM2N-2WA old code D2N235 new code</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">PCD4H-3WB</a>	Zylinder
<a href="#">P/N: D2N235, Type: 2N-2WA</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">D4N355 4N-3WB</a>	Ersatzzylinder 4N-3WB
<a href="#">Typ LE09LC</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">LE30LC</a>	Luftbefeuchter
<a href="#">Typ LR60PD</a>	steam Humidifiers
<a href="#">8040721</a>	Elektrodenkabel
<a href="#">656-LC</a>	LELC Mainboard
<a href="#">1150633</a>	LELC Cart
<a href="#">FV-KIT 175</a>	LELC Status / Failure Kit
<a href="#">P/N: 105526, Type: TK1-528AB024MC2268</a>	SICHERHEITSSCHALTER
<a href="#">630-LE</a>	Motherboard für Luftbefeuchter
<a href="#">2600070</a>	Ablasspumpen
<a href="#">Typ LE18D</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">D4H655</a>	Zylinder
<a href="#">CC4N-6WB</a>	Zylinder-Austausch
<a href="#">D3N335</a>	3N-3WA Ersatzzylinder
<a href="#">D4H355</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">D2H235</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">C4NS355</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">D1-2H235</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">D2N235</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">C4N655</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">D4N655 (4N-6WB)</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">1150575</a>	Betriebsplatine
<a href="#">LE18LC-2</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">D1-2HS335</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">LE05LC-2</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">D4H355 (4H-3WB)</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">LMV2</a>	
<a href="#">3N-3WA</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">2620325</a>	Zulaufventil
<a href="#">PCM1N-2WA old code/ new code D1N235</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">D1-2L222</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">RDU18LE</a>	Ventilatoraufsatz RDU
<a href="#">C4H655</a>	
<a href="#">40111318 Typ LE18LC</a>	Dampf-Luftbefeuchter
<a href="#">40111330 Typ LE30LC</a>	Dampf-Luftbefeuchter
<a href="#">D1-2L222 1/2L-2WO</a>	



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">LE90D</a>	Luftbefeuchter LE90D 90 kg/h — mit Display
<a href="#">3910021</a>	Ablaufsieb für LR-Zylinder
<a href="#">D4L355</a>	Getaktete Stromversorgung
<a href="#">Typ CM2N-2WA old code/ new code 2N-2WA</a>	Zylinder für Dampfbefeuchter LE09LC-2
<a href="#">PCM1-3WO</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">D1N322</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">D4N355</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">Typ LE09D</a>	Dampf-Luftbefeuchter
<a href="#">Typ LE90PD</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">Typ LE45LC</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">D1-2N235</a>	Ersatzzylinder 1/2N-2WA
<a href="#">D1-2H235 1</a>	Ersatzzylinder 1/2H-2WA
<a href="#">M990168</a>	Füllbecher mit Edelstahlröhrchen
<a href="#">3910110</a>	Gehäuseboden für Kalkabscheiderfolie
<a href="#">2620351</a>	Zulaufventil
<a href="#">LE30PD</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">2560047</a>	Ablaufschlauch
<a href="#">P/N: C4H355, Type: 4H-3WB</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">P/N: C3N335, Type: 3N-3WA</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">D3H335</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">P/N: D4H355, Type: 4H-3WB</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">P/N: D4H655, Type: 4H-6WB</a>	Ersatzzylinder (Ersatzzylinder / Dampfzylinder)
<a href="#">P/N: D4N655, Type: 4N-6WB</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">P/N: D4N355, Type: 4N-3WB</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">LE18D</a>	Eingebauter Dampfbefeuchter mit alphanumerischem Display
<a href="#">D3L335</a>	Ersatz Zylinder
<a href="#">2560041</a>	Dampfschlauch mit Textilummantel
<a href="#">634-LE05P</a>	Konfigurationskarte
<a href="#">Typ LR50PD mit MT1</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">steam hose with textile cover DN 55</a>	Dampfschlauch mit Textilmantel, DN 55 mm
<a href="#">C3H335</a>	Zylinder
<a href="#">CC-2N-2WA</a>	
<a href="#">CC-3N-3WA</a>	Zylinder für LE18
<a href="#">1/2N-2WA</a>	Zylinder
<a href="#">2N2WA</a>	ISe-Feuchtigkeitsspeicher
<a href="#">M990503</a>	
<a href="#">3910037</a>	
<a href="#">3910166</a>	
<a href="#">C3N335</a>	
<a href="#">LR10PD</a>	Dampfbefeuchter
<a href="#">LR30PD</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">C4H355</a>	
<a href="#">2560049</a>	
<a href="#">C4N355</a>	Ersatzzylinder 4N-3WB
<a href="#">LR30C</a>	Wartungsset



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">D4NS355</a>	Dampf-Luftbefeuchter
<a href="#">M990044 (LR60PD, LR30PD, LR50PD)</a>	
<a href="#">M990042 (for for JLR50PD)</a>	
<a href="#">C2N235</a>	
<a href="#">CD4N6WB</a>	Dampfzylinder
<a href="#">1/2N-2WA (D1-2N235)</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">3910195</a>	Boden befüllen und abtropfen lassen
<a href="#">LE45D</a>	Dampfluftbefeuchter
<a href="#">PCM2L-3WA</a>	Ersatzzylinder 2L-3WA
<a href="#">PCM2N-3WA</a>	Luftbefeuchter
<a href="#">634-LE30P</a>	Konfigurationskarte LE/LEP
<a href="#">2620320</a>	Einlassventil
<a href="#">C1-2N235</a>	
<a href="#">2560042</a>	Dampfschlauch
<a href="#">M570001</a>	Elektrokappe rot
<a href="#">D4H655/ 450-1000 uS/cm</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">D4N655/ 150-650 uS/cm</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">D1N235</a>	1N-2WA Ersatzzylinder
<a href="#">1097021</a>	Heizelement
<a href="#">3910173</a>	Dichtung
<a href="#">3910246</a>	
<a href="#">3910109</a>	Gehäuseboden
<a href="#">M010234</a>	Halterung
<a href="#">1080150</a>	Schmelzsicherung
<a href="#">PCM1N-3WA</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">2N-2WA (D2N35)</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">CD1/2HS3WA old code /new code D1-2HS235</a>	Dampfzylinder
<a href="#">D1-2HS235</a>	zylinder
<a href="#">LE18PD</a>	Dampfbefeuchter
<a href="#">D3HS335</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">M57-0002</a>	Weißer Hochwasser-Sensorhut
<a href="#">8040604</a>	Elektrodenkabel
<a href="#">1/2L-2WO (D1-2L222)</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">2600062</a>	Pumpe
<a href="#">LMV4</a>	Minivap
<a href="#">LE30LC-2</a>	Dampfbefeuchter
<a href="#">LE45LC-2</a>	Anderer Dampfbefeuchter
<a href="#">M9900168</a>	Becher mit Tundish-Füllung
<a href="#">40101994</a>	PUMPENABLASS
<a href="#">1097020</a>	
<a href="#">1/2L-2WA</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">3H-3WA</a>	Cylinder
<a href="#">2560053</a>	
<a href="#">2560043</a>	
<a href="#">Type LE05LC</a>	



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">D2N335</a>	Dampfzylinder
<a href="#">Type D2N235</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">262030</a>	
<a href="#">V45-VS09D</a>	
<a href="#">Type D1-2L222</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">2560041 DN 35mm</a>	Dampfschlauch mit Textilmantel
<a href="#">4L-6WB</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">2560054</a>	Dampfschlauch
<a href="#">CONTROL BOARD FOR LE18LC-2</a>	
<a href="#">D2N322 / 2N-3WO</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">C4NS655</a>	Verdampferzylinder
<a href="#">8070004</a>	Kabelstecker 10m2
<a href="#">4NS-6WB</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">M300120</a>	
<a href="#">3910112</a>	Pumpemabdeckung
<a href="#">LR40PD</a>	Dampfbefeuchter
<a href="#">DH2H235</a>	Zylinder für Dampfbefeuchter LE09LC
<a href="#">1/2H-2WA</a>	
<a href="#">Typ LR20PD</a>	
<a href="#">Typ LR40PD</a>	
<a href="#">D3H335/Zylinder 3H-3WA</a>	
<a href="#">3910172</a>	
<a href="#">FVKIT 118</a>	
<a href="#">1110401</a>	
<a href="#">1210080</a>	
<a href="#">VE18-3P</a>	
<a href="#">VE45-3P</a>	Dampfbefeuchter
<a href="#">D4L655</a>	Ersatzzylinder
<a href="#">M540180</a>	
<a href="#">D4N355 / 150-650 pS/cm</a>	
<a href="#">C1-2L235</a>	
<a href="#">Typ LR30PD</a>	Dampfbefeuchter
<a href="#">M520102-2</a>	
<a href="#">M520050</a>	
<a href="#">2560029</a>	
<a href="#">1060263</a>	
<a href="#">630-LR</a>	
<a href="#">M010233</a>	Linearer Unterstützungsring